

Garant**Blat de lucru cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan), Adâncime 750 mm, Lungime blat: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	926241 1000
GTIN	4062406106515
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare și picioarelor (componente individuale Vario).

Blat de lucru pentru stații de lucru de **montare, verificare și laborator**. Suprafața este realizată dintr-un strat permanent antistatic, foarte rezistent la abraziune, cu duritate medie și grosime de 2 mm. Un strat central pe miez de lemn ST și o mișcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la ulei, grăsime, acizi și leșii slabe. (Acestea afectează însă aspectul suprafeței).

Notă:

Stratul din plastic Eluplan **nu este rezistent la lumină**, modificările de culoare cauzate de radiațiile solare, respectiv luminoase, nu prezintă motiv de reclamație.

Descriere tehnică

Grosime	50 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri închis
Grosimea stratului	2 mm
Bandă de laminare ABS	3 mm

Suprafață masă lucru	Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Lungime	1000 mm
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Greutate	19 kg
Caracteristici nume produs	Adâncime 750 mm
Adâncime	750 mm
Tip produs	Placa mesei de lucru