

**Garant**
**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă conică, HSK-A 63,  
Filet M × lungime L1: M12X75**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 307044 M12X75 |
| GTIN               | 4062406106843 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere**
**Execuție:**

Formă constructivă conică.  
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 301358, reducăție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

**Descriere tehnică**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lungime activă dimensiune A | 101 mm  |
| Ø găurii D <sub>1</sub>     | 12,5 mm |
| Ø D <sub>2</sub>            | 21 mm   |
| Ø exterior D                | 31 mm   |
| L <sub>2</sub>              | 5 mm    |
| Filet M                     | M12×75  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Lungime utilă L <sub>1</sub>        | 75 mm   |
| Suport                              | HSK-A 63  |
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1   |
| Normă pentru suport                 | DIN 69893   |
| Forma                               | A   |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>                          |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm  |
| Strategie de așchiere               | HSC   |
| Tip produs                          | Portscula pentru freză cu<br>fixare pe filet și teșitoare |