

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă conică, HSK-A 63,
Filet M × lungime L1: M8X50****Date comandă**

Numărul de comandă	307044 M8X50
GTIN	4062406106751
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301358, reducăție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Descriere tehnică

Ø exterior D	23 mm
Ø găurii D ₁	8,5 mm
Filet M	M8×50
Ø D ₂	13 mm
L ₂	5 mm
Lungime activă dimensiune A	76 mm

Lungime utilă L ₁	50 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare