

Garant**Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru eLevel, cu 2 coloane de ridicare, cu blat Eluplan gri închis****Date comandă**

Numărul de comandă	920085
GTIN	4045197719744
Clasa articolului	91P

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț cu blat de lucru gros de 40 mm și 2 coloane de ridicare. Reglare electrică continuă pe înălțime. Doar în combinație cu 1 stație de lucru eLevel. Comanda este programată la 4 unități de ridicare.

Culoare:

Picior de sprijin gri-șoarece RAL 7005, neconfigurabil. Coloane de ridicare aluminiu eloxat, neconfigurabil. Perete lateral și perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la: 700 - 1000 mm

Lățime: 1100 mm

Blat de lucru lungime: 1000 mm

Blat de lucru adâncime: 1000 mm

Blat de lucru grosime: 40 mm

Greutate: 77 kg

Descriere tehnică

Suprafața blatului de lucru

Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină

Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru adâncime	1000 mm
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Greutate	77 kg
Blat de lucru grosime	40 mm
Lățime	1100 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	700 - 1000 mm
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri închis
Serie	Workstation
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	150 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț