

**Garant****Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru eLevel, cu 2 coloane de ridicare, cu placă Eterlux deschisă****Date comandă**

Numărul de comandă	920086
GTIN	4045197719768
Clasa articolului	91P

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț cu blat de lucru gros de 40 mm și 2 coloane de ridicare. Reglare electrică continuă pe înălțime. Doar în combinație cu 1 stație de lucru eLevel. Comanda este programată la 4 unități de ridicare.

**Culoare:**

Picior de sprijin gri-șoarece RAL 7005, neconfigurabil. Coloane de ridicare aluminiu eloxat, neconfigurabil. Perete lateral și perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la: 700 - 1000 mm

Lățime: 1100 mm

Blat de lucru lungime: 1000 mm

Blat de lucru adâncime: 1000 mm

Blat de lucru grosime: 40 mm

Greutate: 77 kg

**Descriere tehnică**

Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la

700 - 1000 mm

Greutate	77 kg
Blat de lucru grosime	40 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru adâncime	1000 mm
Suprafața blatului de lucru	Strat foarte rezistent la zgârieturi și căldură
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eterlux
Lățime	1100 mm
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eterlux (melamină / rășină fenolică)
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri deschis
Serie	Workstation
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	150 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț