

Garant GRIDLINE

**Raft culisant pentru dulapuri pentru lichide (fără canistră), Înălțimea de montare: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	980052 75
GTIN	4062406107062
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Structură de oțel robustă cu șine de rulare sprijinite pe rulmenți cu bile. Margine frontală joasă pentru robinete de golire. **100 % extensibil, capacitate portantă de până la 200kg.**

**Aplicație:**

Pentru depozitarea a 4 canistre de câte 25 litri **sau** a 5 canistre de câte 10 litri.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	600 mm
Adâncime utilă	500 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft culisant

