

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

Micrometru de exterior fără setarea dimensiunii.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,5 mm
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Ø tamburului micrometric	18,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25