



Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 125-150 mm



Date comandă

Numărul de comandă	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Standard: DIN 863

Pasul tamburului micrometric: 1/50 mm

Calibrarea: B1

Calibrarea: B2

Citire: 0,01 mm

Ø pivot: 8 mm

Ø tamburului micrometric: 18,5 mm

Descriere tehnică

Ø pivot	8 mm
Citire	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	18,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Calibrarea	B1
Calibrarea	B2

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Etalon de reglare pentru micrometrul de exterior Dimensiunea nominală maximă 300 mm	012110 300
Calibrare Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 200 mm	012050 200
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022000 200
Calibrare Etalon de reglare pentru micrometrul de exterior Dimensiunea nominală maximă 300 mm	022080 300
900	022090 900