

**Polizor pneumatic drept, Ø buçei elastice 6 mm, Tip: G2440****Date comandă**

Numărul de comandă	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Model puternic, lent, cu mâner suport. Turație maximă **4300 1/min.**

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Debit maxim de aer necesar	342 l/min
Zgomot de lucru	80 dB(A)
Denumirea producătorului	G2440
Greutate	0,9 kg
Turație maximă	4300 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Putere de ieșire	550 W

Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept