



## Mașină de rectificat pneumatică cu bandă pentru țevi, Tip: 14360



### Date comandă

Numărul de comandă	079552 14360
GTIN	616026143609
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Șlefuitor pneumatic performant, cu bandă abrazivă, pentru prelucrarea țevilor și coturilor de țevă. Mâner de prindere reglabil. Brațul cu reazăm elastic permite o înlocuire rapidă a benzii de șlefuit. Dimensiunea benzii de șlefuit 13 – 40×760 mm.

#### Livrare:

**Mașină cu bandă pentru șlefuirea țevilor**, mâner, bandă de șlefuit 38×762 mm.

#### Notă:

Alte modele ale brațului de contact pentru Dynaflex® la cerere sau în eShop-ul nostru.

Putere de ieșire: 522 W

Turație maximă: 3400 min<sup>-1</sup>

Debit maxim de aer necesar: 1124 l/min

Racord filetat: NPT

Racord de aer comprimat: 1/4 inch

Lățimea benzii: 13; 19; 25; 32; 40 mm

### Descriere tehnică

Greutate	2,9 kg
----------	--------

Putere de ieșire	522 W
Turație maximă	3400 min <sup>-1</sup>
Zgomot de lucru	82 dB(A)
Lățimea benzii	13; 19; 25; 32; 40 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	14360
Debit maxim de aer necesar	1124 l/min
Lungimea benzii	760 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor cu bandă