

RUNPOTEC
HPI KABELNENZWEHESPEZIALIST

Cablu de tragere din fibră de sticlă – cu tambur din oțel, Lungimea benzii: 80m



Date comandă

Numărul de comandă	814882 80
GTIN	9120045473544
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Cablu din fibră de sticlă gros de **4,5 mm, rezistent** până la 5 kN și totuși **flexibil** (o rază de până la 120 mm). Manșoane de capăt lipite la ambele extremități cu filet pentru prinderea opțională a vârfurilor de ghidare flexibile, trăgătoarelor de cablu sau a ochetilor de tracțiune. În tambur din oțel de înaltă calitate cu picioare extensibile, 2 compartimente de depozitare cu accesorii, frână de mână și **sistem dublu de derulare** (rulare rapidă și frână de reglaj progresiv de derulare automată).

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în compartiment de depozitare: 1 **vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo)** și ochet de tracțiune din oțel superior. 1 pară de început cu cheie de tachelaj, 1 rolă de conducere, 2 manșoane de capăt, 1 manșon de legătură, 1 adeziv special 3 g.

Descriere tehnică

Rezistență la rupere	2,2 kN
Lungimea benzii	80 m
Tip produs	Sculă pentru tragerea cablului

