



Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 10-19



Date comandă

Numărul de comandă	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₄	19 mm
Ø maxim inel D2	35 mm
Deschiderea cheii ₂	13 mm
Ø maxim inel D1	26 mm
Lungimea totală L	210 mm
Deschiderea cheii ₁	10 mm
Deschiderea cheii ₃	17 mm
Înălțime maximă inel h ₂	20 mm
Înălțime maximă inel h ₁	15 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă