

RUNPOTEC

HPI KABELNENNSPEZIALIST

Cablu de tragere - fibră de sticlă - PowerRex în cutie din plastic, Lungimea benzii: 50m



Date comandă

Numărul de comandă

814868 50

GTIN

Clasa articolului

86A

Descriere

Execuție:

Cablu din fibră de sticlă gros de **3 mm**, **rezistent la întindere** până la 5 kN și totuși **foarte flexibil** (o rază de până la 55 mm); ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în țevi deja căptușite când există multe coturi de țevă.

Manșoane de capăt lipite la ambele capete cu filet pentru prinderea opțională a vârfurilor de ghidare flexibile, trăgătoarelor de cablu sau a ochetilor de tracțiune.

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în cutie din plastic: 1 **vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo)** cu egalizarea torsiunii și ochet de tracțiune din oțel superior. 1 cap elastic de ghidaj Ø 10 mm, 2 ocheti de tracțiune, 1 trăgător de cablu pentru Ø 6 – 9 mm, 5 manșoane de capăt, 3 manșoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 accesoriu de tragere.

Descriere tehnică

Rezistență la rupere

1,2 kN

Lungimea benzii

50 m

Tip produs

Sculă pentru tragerea cablului

Accesorii

Power Disk

814770

Unguent pentru alunecarea cablurilor

814760