

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 300/2**Date comandă**

Numărul de comandă	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 150

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Greutate	24,7 kg
Înălțime	300 mm
Adâncime	650 mm
Număr de uși	0
Sertare cu înălțime frontală	75 mm

Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Lățime	400 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	225 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Înălțimea utilă	225 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de sertare	2
Suprafață utilă a sertarelor în G	12x20
Lățime utilă	350 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 300 mm	927412 300
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21

Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10

951025 10