

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 800/6****Date comandă**

Numărul de comandă	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Înălțime	800 mm
Adâncime	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă	350 mm

Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	400 mm
Greutate	65,5 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Număr de uși	0
Număr de sertare	6
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 800 mm	927412 800
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21