

**Pereche de mănuși 6240 // SKIN, Mărimea mănușilor: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	094234 6
GTIN	4059904095663
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

**6240 SKIN.** Mănuși strâmte cu confort ridicat la purtare și sensibilitate bună datorită avansatei **tehnologii de tricotat cu mărimea 18** cu fir extrem de subțire. Recomandate și pentru operarea ecranelor tactile.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Protecție la temperaturi înalte	nu există
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără silicon	nu
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănuși universale
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Fără DMF	nu
Material acoperire	PU
Simț tactil	foarte bun(ă)
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Mărimea mănușilor	6
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
EN 388	2111X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	8 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale