

**Portsculă cu prindere pe con SK, SK 40, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302425 6
GTIN	4062406110048
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	25 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Lungimea totală L	143 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Filet M	M16
Suport	SK 40
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

---

**Accesorii**

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de  
prindere D1 6 mm

---

309900 6