

**Portsculă cu prindere pe con SK, SK 50, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302435 10
GTIN	4062406110529
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	190 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Ø exterior D	35 mm
Filet M	M24
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Suport	SK 50
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

---

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de  
prindere D1 10 mm

309900 10