

**Portsculă cu prindere pe con SK, SK 50, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302435 20
GTIN	4062406110550
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Filet M	M24
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Lungimea totală L	190 mm
Ø exterior D	52 mm
Suport	SK 50
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de
prindere D1 20 mm

309900 20