

Garant**Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, BT 40 A = 90, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303443 10
GTIN	4062406110680
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Formă extra subțire (contur 3°).

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806, prelungitoare pentru portsculă cu strângere rapidă Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4, unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820 – 308835.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	10 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø D ₂	16 mm
Ø exterior D	23 mm
Suport	BT 40 A = 90

Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/303443-10>