

Garant**Suport de bază cu coadă detașabilă, Înălțimea cozii h: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273990 25
GTIN	4062406112912
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Variantă lungă pentru stabilitate mărită.

Aplicație:

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiți producători.

Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

Descriere tehnică

Lungime toc b	25 mm
h_4	25 mm
Lățimea cozii b_3	48 mm
h_3	54,5 mm
h_2	9,1 mm
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
pentru înălțimea lamei h_5	32 mm
Gheară de strângere	279840 2
Șurub de strângere	279815 14

Tip produs

Suport de bază