



## Șurubelniță cu percuție, pneumatică ATEX, Tip: 6748EX



### Date comandă

Numărul de comandă	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță cu percuție performantă, foarte robustă cu **mecanism de percuție durabil cu ciocan dublu așezat în baie de ulei**. Utilizare simplă cu o singură mână. Mâner echilibrat pentru manipulare ergonomică, echipat cu orificiu pentru agățat în scopul stabilizării la o acționare cu arc. Cu **Certificare ATEX**.

Intervalul momentului de torsiune: 180 - 760 Nm

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9): M20

Turație maximă: 8400 min<sup>-1</sup>

Profil de antrenare portsculă: Pătrat

Dimensiunile portsculei: 1/2 inch

Debit maxim de aer necesar: 852 l/min

### Descriere tehnică

Lungime	200 mm
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm

Greutate	2,4 kg
Denumirea producătorului	6748EX
Intervalul momentului de torsiune	180 - 760 Nm
Zgomot de lucru	93 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	852 l/min
Vibrație maximă conform EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă	8400 min <sup>-1</sup>
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Șurubelniță