



Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG3T-3 Universal, Tipul de prindere a cozii: S16



Date comandă

Numărul de comandă	291507 S16
GTIN	4060491018959
Clasa articolului	29F

Descriere

Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm² și o duritate de până la 45 HRC.

Pentru utilizarea pe strung longitudinal.

Adaptat pentru:

Gamă de \varnothing (recomandată): 5 mm – 50 mm

Notă:

- Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
- Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.

Descriere tehnică

Deplasare a axei vârfului f	8 mm
Pătrat coadă	16×16 mm
Tipul de prindere a cozii	S16

Forța maximă de rulare	0,6 kN
Ø rolei	3 mm
Lungime activă L _A	110 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri