

Garant**Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse, Recomandat pentru adâncimea raftului: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990320 500
GTIN	4062406115135
Clasa articolului	91I

Descriere**Execuție:**

Traverse suspendate pe cadrul coloanei. Raftul galvanizat se plasează pe perechea de traverse.

Aplicație:

Pentru rafturi de bază și extensii.

Pe perechea de traverse se poate așeza o placă de sticlă sau lemn.

Culoare:

Pereche de traverse **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime	946 mm
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare montat fix
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare drept
Recomandat pentru adâncimea raftului	500 mm
Grosime	38 mm
Adâncime	495 mm
Domeniu de utilizare	Raft de depozitare
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	120 kg
Grosimea raftului de depozitare	38 mm

Material	galvanizată
Tip produs	Raft de depozitare