

**Garant**
**Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 29**

**Date comandă**

Numărul de comandă	239740 29
GTIN	4062406115760
Clasa articolului	23A

**Descriere**
**Execuție:**

Model recomandat pentru mașinile CN, cu  $\varnothing$  precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

**Notă:**

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru  $\varnothing$  găurii străpunse: 32,21 - 50 mm

Recomandat pentru  $\varnothing$  găurii înfrundate: 40,21 - 50 mm

Lungimea totală L: 146 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 82,5 mm

$\varnothing$  cozii D<sub>5</sub> h6: 32 mm

Moment de strângere recomandat: 35 Nm

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru $\varnothing$ găurii străpunse	32,21 - 50 mm
Recomandat pentru $\varnothing$ găurii înfrundate	40,21 - 50 mm
$\varnothing$ cozii D <sub>5</sub> h6	32 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	82,5 mm
Moment de strângere recomandat	35 Nm
Lungimea totală L	146 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare