

Waldmann **Unitate de iluminare TAMETO, Recomandat pentru tipul: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	928608 2000
GTIN	4013330060718
Clasa articolului	93L

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecă industrială). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă din aluminiu eloxat incolor și plastic negru. Suprimare a luminii orbitoare datorită panoului prismatic conic PMMA. Unitatea de iluminare este dimabilă continuu și protejată împotriva impurităților datorită formei constructive închise. Racord prin sistem de conectare industrială pentru o cablare simplă în serie.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Adaptat pentru:

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

Descriere tehnică

Lungime	1920 mm
Greutate	6 kg
Fără efect de orbire și clipire	da
Tehnologie LED	da
Flux luminos	3700 lm
Adâncimea corpului de iluminat	167 mm

Putere absorbită	40 W
Lungimea corpului de iluminat	1490 mm
Recomandat pentru tipul	2000 mm
Adâncime	187 mm
ecranare continuă	da
Temperatură de culoare	4000 K
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecă intrare	Sistem fixare GST
Înterupător pornit/ oprit	da
Clasă de protecție IP	IP 20
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare