

**Garant****Corp de iluminat cu LED, Recomandat pentru tipul: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	928600 2000
GTIN	4062406117467
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecăr industrial). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă argintie din tablă de oțel și panou din PMMA.

**Adaptat pentru:**

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

**Culoare:**

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

**Descriere tehnică**

Adâncime	120 mm
Putere absorbită	36 W
Flux luminos	2520 lm
Recomandat pentru tipul	2000 mm
Serie	Workstation
Tehnologie LED	da
Adâncimea corpului de iluminat	30 mm
Temperatură de culoare	4000 K

Fără efect de orbire și clipire	da
Lungime	1920 mm
Lungimea corpului de iluminat	1110 mm
Greutate	6 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	nu
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare