

Garant**Unitate de iluminare cu LED pentru Multifix, Lungime: 780mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928630 780
GTIN	4062406117528
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecă industrial). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare LED pentru fixarea la șinele Multifix. Montare prin intermediul vinclului fixat lateral, cu prindere cu canale în T. Carcasă din tablă de oțel argintie. Iluminatul poate fi modificat continuu și individual cu ajutorul comutatorului on/off.

Adaptat pentru:

Șină multifix Cod 928201 și Cod 928206 de la Ref. 1000, Cod 955340 Ref. 940.

Descriere tehnică

Număr de comutatoare pornit / oprit	1
Adâncime	60 mm
Putere absorbită	18 W
Înălțimea de montare	82 mm
Serie	Multifix
Serie	Workstation
Flux luminos	1260 lm

Adâncimea corpului de iluminat	30 mm
Temperatură de culoare	4000 K
Tehnologie LED	da
Lungimea corpului de iluminat (2 buc. a câte)	300 mm
Înălțime	40 mm
Greutate	3 kg
Lungime	780 mm
Adâncimea de montare	92 mm
Fără efect de orbire și clipire	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tensiune nominală	250 V
Tip produs	Unitate de iluminare