

Garant**Lampă de iluminat LED cu întrerupător Pornit/Oprit, Recomandat pentru tipul: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	928602 2000
GTIN	4062406117498
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecăr industrial). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă argintie din tablă de oțel și panou din PMMA.

Adaptat pentru:

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

Culoare:

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

Descriere tehnică

Adâncimea corpului de iluminat	30 mm
Lungime	1920 mm
Putere absorbită	36 W
Fără efect de orbire și clipire	da
Temperatură de culoare	4000 K
Recomandat pentru tipul	2000 mm
Serie	Workstation

Flux luminos	2520 lm
Număr de comutatoare pornit / oprit	1
Greutate	6 kg
Tehnologie LED	da
Adâncime	120 mm
Lungimea corpului de iluminat	1110 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare