

Garant**Unitate de iluminare LED laterală, Putere absorbită: 15W****Date comandă**

Numărul de comandă	928620 15
GTIN	4062406117504
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecăr industrial). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED pentru fixarea laterală la structura cu coloane de susținere. Iluminarea poate fi modificată continuu cu 180°, pentru a obține o iluminare optimă. Orice unitate este comutabilă individual prin intermediul unui comutator on/off.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere Cod 928010, Cod 928020, Cod 928030 și Cod 928075 și Cod 928076.

Culoare:

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

Descriere tehnică

Înălțimea de montare	120 mm
Adâncimea corpului de iluminat	30 mm
Adâncime	60 mm
Lungime	455 mm

Rotativ continuu	180 grad
Lungimea corpului de iluminat	300 mm
Flux luminos	630 lm
Număr de comutatoare pornit / oprit	1
Serie	Multifix
Putere absorbită	15 W
Tehnologie LED	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecă intrare	Sistem fixare GST
Înterupător pornit/ oprit	da
Tensiune nominală	250 V
Tip produs	Unitate de iluminare