

Waldmann **Unitate de iluminare TAMETO, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928608 1000
GTIN	4013330060688
Clasa articolului	93L

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecă industrială). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă din aluminiu eloxat incolor și plastic negru. Suprimare a luminii orbitoare datorită panoului prismatic conic PMMA. Unitatea de iluminare este dimabilă continuu și protejată împotriva impurităților datorită formei constructive închise. Racord prin sistem de conectare industrială pentru o cablare simplă în serie.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Adaptat pentru:

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

Descriere tehnică

ecranare continuă	da
Greutate	3 kg
Putere absorbită	26 W
Fără efect de orbire și clipire	da
Lungimea corpului de iluminat	890 mm
Adâncimea corpului de iluminat	167 mm

Tehnologie LED	da
Lungime	920 mm
Adâncime	187 mm
Flux luminos	2300 lm
Temperatură de culoare	4000 K
Recomandat pentru tipul	1000 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecă intrare	Sistem fixare GST
Clasă de protecție IP	IP 20
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare