

Waldmann **Corp de iluminat tip tijă PARA.MI, Tip: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	928660 8
GTIN	2050002019027
Clasa articolului	93L

Descriere**Execuție:**

Tehnologie LED de înaltă calitate, care nu necesită întreținere, cu 108 LED-uri. Cu tastă de comandă în capul lămpii și sistem automat de deconectare reglabil. Dimare progresivă. Temperatura de culoare alb cald cu cca. 3000 K.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

Livrare:

Inclusiv clemă de prindere pe masă (rază de prindere 0 – 70 mm). Cablu de conectare de 3,0 m cu ștecăr de rețea.

Culoare:

Gri argintiu

Descriere tehnică

Culoarea luminii	alb cald K
Corpuri de iluminat	LED
Lungimea cablului de conectare	3 m

Înălțimea corpului lămpii	11,5 mm
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Număr de LED-uri	108
Lățimea corpului lămpii	117 mm
Lungimea corpului lămpii	101 mm
Putere absorbită	7 W
Iluminare cu intensitate variabilă	da
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	3000 K
Înălțimea totală	1070 mm
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	C
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru