

Garant**Corp de iluminat tip tijă cu LED, Tip: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	928650 14
GTIN	4062406193478
Clasa articolului	9GH

Descriere**Execuție:**

Corp de iluminat tip tijă extrem de eficient energetic și în același timp cu luminozitate mare, cu tehnologie LED care nu necesită întreținere, cu iluminare difuză, omogenă, fără umbre și orbire. Cu intensitate luminoasă reglabilă prin tasta de comandă în capul de iluminat până la 30%, cu funcție de memorie.

Tija corpului de iluminat din aluminiu eloxat. Capul lămpii din ABS. Tija cu articulație 3D a capului.

Raza de acțiune a brațului articulat 3D este 820 mm.

Temperatura culori alb neutru 5.000 K.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

Livrare:

Cu clemă de prindere pe masă (rază de prindere 0 – 70 mm). Cablu de legătură de 3,0 m cu ștecăr european.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Putere absorbită	16 W
Cursa brațului de susținere	830 mm

Culoarea luminii	alb neutru K
Lățimea corpului lămpii	80 mm
Lungimea corpului lămpii	360 mm
Număr de LED-uri	24
Înălțimea corpului lămpii	22,5 mm
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	5000 K
Înălțimea totală	1070 mm
Tip ștecăr intrare	C
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru