

Garant**CaraFin Piatră de lustruire diamantată, D10, Tip: ZY1010****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 551941 ZY1010 |
| GTIN | 4062406114602 |
| Clasa articolului | 51G |

Descriere**Execuție:**

Pietre de lustruire din material PU elastic, cu granulație diamantată pe circumferință.

Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparație cu granulele de diamant libere din paste de șlefuit.

Aplicație:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă și adaptarea la contur.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ø cozii | 6 mm |
| Ø cap | 10 mm |
| Viteză periferică recomandată | 1 - 2 m/s |
| Lungimea capului | 10 mm |
| Serie | CaraFin |
| Material abraziv | Diamant |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | D |
| Grad de finețe | Etapa de lustruire finală |
| Caracteristici nume produs | D10 |
| Tip produs | Piatră de lustruire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|-------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| Carbură (HM) | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |