

bimos

Taburet de sprijin ESD, spumă PU, cu role, Tip: ESD**Date comandă**

Numărul de comandă	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din aluminiu (Ø 600 mm). Cu **arc cu gaz comprimat** reglabil pe înălțime fără trepte. Suprafață de așezare din spumă PU SoftTouch cu profil ondulat. **Scaun moale cu blocare**, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). **Spătarul ergonomic** (înălțime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziții corecte. Spumă PU, moale, comod, lavabil.

Aplicație:

Comparația ideală pentru lucru șezând sau în picioare. Pentru stații de lucru șezând sau în picioare sau pentru combinații ale acestora.

Taburet pentru birou, versiunea cu roți pentru podele dure.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Descriere tehnică

Egalizarea înălțimii Tip	Levier pentru reglare pe înălțime
Ø piciorului în formă de stea	580 mm

Reglare pe înălțime pentru execuția	arc sub presiune
Lățimea scaunului	340 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Înălțimea spătarului	190 mm
Adâncimea scaunului	300 mm
Standard	DIN 68877; conductibilitate conform DIN 61340-5-1
Materialul piciorului în stea	Aluminiu lustruit
Cu spătar	da
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	450 - 650 mm
Tip produs	Taburet ESD de sprijin

Accesorii

Role ESD(1 set = 5 buc.)	963189
--------------------------	--------