



## Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4



### Date comandă

Numărul de comandă	632350 1/4
GTIN	4018754177745
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 6°.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 60

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	118 mm
Număr de dinți	60
Unghi de lucru	6 grad
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

