

Garant GRIDLINE

**Modul pe colț cu blat Eluplan gri închis, Blat de lucru lungime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920103 1000
GTIN	4062406119591
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru. Model simplu cu colțare suport din tablă de oțel, picior de sprijin reglabil pe înălțime, capacitate portantă **150 kg**. Posibilitate de reglare manuală pe înălțime.

**Adaptat pentru:**

Workstation mLevel.

**Culoare:**

**Picior de sprijin** antracit RAL 7016 (neconfigurabil), **pereți laterali și posteriori** gri deschis RAL 7035, **acoperire cu vopsea pulbere**.

**Descriere tehnică**

Reglare pe înălțime continuă	nu
Greutate	32 kg
Serie	Workstation
Lățime	1000 mm
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eluplan (plastic), (strat linoleum)

Cu consolă la adâncimea plăcii	800 mm
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Principiu de reglare pe înălțime	structură completă
Suprafața blatului de lucru	Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, de rezistență medie, nerezistent la lumină
Blat de lucru adâncime	1000 mm
Grosimea stratului	2 mm
Adâncime	800 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	700 - 1000 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri închis
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	nu
Blat de lucru grosime	40 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	150 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț