

Garant GRIDLINE

Modul pe colț cu blat Eterlux deschis, Blat de lucru lungime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	920104 1000
GTIN	4062406119607
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru. Model simplu cu colțare suport din tablă de oțel, picior de sprijin reglabil pe înălțime, capacitate portantă **150 kg**. Posibilitate de reglare manuală pe înălțime.

Adaptat pentru:

Workstation mLevel.

Culoare:

Picior de sprijin antracit RAL 7016 (neconfigurabil), **pereți laterali și posteriori** gri deschis RAL 7035, **acoperire cu vopsea pulbere**.

Descriere tehnică

Blat de lucru adâncime	1000 mm
Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eterlux
Blat de lucru lungime	1000 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri deschis
Greutate	32 kg

Grosimea stratului	2,7 mm
Cu consolă la adâncimea plăcii	800 mm
Lățime	1000 mm
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	nu
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	700 - 1000 mm
Blat de lucru grosime	40 mm
Principiu de reglare pe înălțime	structură completă
Reglare pe înălțime continuă	nu
Serie	Workstation
Adâncime	800 mm
Suprafața blatului de lucru	Strat foarte rezistent la zgârieturi și căldură
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eterlux (melamină / rășină fenolică)
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	150 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț