



## Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M12CHZ2



### Date comandă

Numărul de comandă	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Milwaukee Ferăstrău compact tip sabie, cu acumulator** pentru lucru în zonele greu accesibile.

- Sistem electronic cu controlul numărului de curse și protecție la suprasarcină.
- Sistem FIXTEC de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău fără scule.

Cu motor performant POWERSTATE™, fără perii.

#### Livrare:

Inclusiv valiză / geantă de transport, 2 acumulatori, încărcător rapid și pânză de ferăstrău.

#### Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Acumulatorii de schimb și încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Descriere tehnică

Particularitate	FIXTEC, LED
Tensiunea acumulatorului	12 V
Vibrație maximă conform EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Capacitate acumulator	2 Ah
Număr de curse	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Lungimea cursei	16 mm

Denumirea producătorului	M12CHZ-202X
Greutate	1,5 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EHM	588600 922EHM
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122EF	588600 1122EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EF	588600 922EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122BF	588600 1122BF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922BF	588600 922BF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1155CHM	588600 1155CHM
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12