



Polizor drept, Tip: 722324



Date comandă

Numărul de comandă	077261 722324
GTIN	4014586880594
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.**
- **Funcționare silențioasă datorită sistemului de lagăre.**
- **Motor performant cu putere ridicată de acționare.**
- **Datorită reglării turației, excelent pentru prelucrarea oțelului aliat precum și pentru lucrări de șlefuire și polizare.**
- **Recomandat pentru pietre de șlefuire și freze din carbură.**

Polizor drept universal, pentru lucrări în locuri greu accesibile. Gâtul suplu și ușor de mânuit permite rectificarea interioară.

Livrare:

Inclusiv bucușă elastică Ø 6 mm, 2 chei de strângere SW13 și SW17.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GSZ4-280EL
Lungimea cablului	4 m
Putere absorbită	350 W
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²

Greutate	1,5 kg
Preselectare electronică a turației	da
Interval de turație	13000 - 28000 min ⁻¹
Ø maxim al bucșei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	077268 6
---	----------