

Mahr**Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/43mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436500 0,4/43
GTIN	4059192013301
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu levier cu afișaj digital și analogic **citire 1/1000**.

Mod de măsurare: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere Ø8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură Ø 2 mm.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultați Cod 436210; 436240.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,13 N
Eroare de histerezis f_h	5 μ m

Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Ø carcasă	43 mm
Interval de abatere f_e	10 μ m
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	14,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436210 2
	436240 2

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø
sferă măsurare 2 mm

Cablu de conectare Duplex Tip USB2

498951 USB2