

**Mahr****Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 41,2 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,25/43mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436505 0,25/43
GTIN	4059192013516
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu levier cu afișaj digital și analogic **citire 1/1000**.

**Mod de măsurare:** Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere Ø8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură Ø 2 mm.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultați Cod 436210; 436240.

**Descriere tehnică**

Eroare de histerezis $f_u$	7 $\mu\text{m}$
Interval de abatere $f_e$	10 $\mu\text{m}$

Domeniu de măsurare per direcție	0,25 mm
Forță de măsurare	0,07 N
Ø carcasă	43 mm
Plaja de pivotare	2×100 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	41,2 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436240 2
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
	436210 2

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Ø  
sferă măsurare 2 mm

Cablu de conectare Duplex Tip USB2

498951 USB2