



Clește de prindere PLUS cu falcă inferioară reglabilă, Lungimea totală: 230mm



Date comandă

Numărul de comandă	708901 230
GTIN	3662424019821
Clasa articolului	73R

Descriere

Execuție:

Simplu și sigur de manevrat. Deschidere rapidă și fără efort datorită **comutatorului de declanșare** de la mânerul inferior. Cu rază mare de prindere și adâncime mare de prindere, reglare rapidă în 5 poziții și ajustare fină suplimentară. Falcă inferioară îndoită în adâncime pentru prinderea profilurilor în formă de U și unghiulare, a țevilor, etc. Fălci de prindere dințate și corp de clește robust din oțel pentru arcuri. Clește nichelat în totalitate.

Aplicație:

Pentru fixarea sigură a profilurilor, materialelor plate și a țevilor. Presiune de strângere reglabilă până la 10.000 N.

Material:

Bacuri de prindere din oțel crom-molibden-vanadiu; forjate în matriță.

Descriere tehnică

Lungimea totală	230 mm
Lungimea fălcilor	40 mm
Deschidere pentru material unghiular	40 mm
Deschidere pentru material rotund	80 mm
Tip produs	Clește de prindere

