

**Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® lung, Profil Torx®: TX50****Date comandă**

Numărul de comandă	637565 TX50
GTIN	4045197726100
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor.

Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Tijă din oțel special înalt aliat, rectificată.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Dimensiune profil A: 8,8 mm

Ø parte antrenantă: 17,8 mm

Lungime: 100 mm

Descriere tehnică

Ø parte antrenantă	17,8 mm
Lungime	100 mm
Dimensiune profil A	8,8 mm
Profil Torx®	TX50
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Tip produs	Bit de cheie tubulară

