

Garant GRIDLINE

**Raft culisant 200 kg, 56×24G, Înălțimea de montare: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	931376 75
GTIN	4062406123116
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Raft culisant cu **deschidere completă 100%**. Deschis în față, înălțimea carcasi în lateral 46 mm, înălțime de montare 75 mm. Fără ștanțări pentru barele despărțitoare cu fante.

**Livrare:**

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

**Descriere tehnică**

Lățimea utilă în G	56
Adâncimea utilă în G	24
Adâncime utilă	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	56×24
Lățime utilă	1400 mm
Greutate	23,35 kg
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Înălțimea de montare	75 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	56×24G
Tip produs	Raft culisant