

Garant

Capac de șlefuit (Corindon special), Granulație 150, Ø, lungimea, forma capacelor de șlefuit: 1319C

**Date comandă**

Numărul de comandă	553053 1319C
GTIN	4062406123758
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Agresivitate ridicată și îndepărtare rapidă datorită unei **lipiri optime a granulelor**.

Corindon special (A) cu lac aderent pentru utilizare universală în execuția de scule și matrițe.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul reșlefuit al benzii de șlefuire Cod 553100.

Descriere tehnică

Lungimea capacului de șlefuit	19 mm
Forma	C
Turație recomandată	16000 min ⁻¹
Ø capace șlefuit	13 mm

Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Granulație	150
Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Capac de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		