

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Arbore încorporat, Filet tip / mărime: M16****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082808 M16 |
| GTIN | 4250361211218 |
| Clasa articolului | 04D |

Descriere**Execuție:**

Sculă de înșurubare pentru inserții filetate HeliCoil®plus.

Inserții filetate HeliCoil®plus din **oțel inoxidabil** foarte rezistente la uzură, **frecare redusă a filetului** cu toleranțe reduse, **calitate înaltă a suprafeței** precum și **rezistență la coroziune și la solicitare termică**. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii și a tensiunii și generează astfel îmbinări prin înșurubare **durabile** de cea mai înaltă calitate **pentru toate sarcinile de regim** (static, dinamic) cu **transmitere ideală a forței**. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părți.

Aplicație:

Pentru **repararea economică a fileturilor deteriorate** sau **uzate** și ca element de construcție pentru **întărirea filetului** la utilizarea unor materiale cu rezistență redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

- **Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultați începând cu Cod 486000.**
- **La cerere se pot livra inserții autoblocante, alte dimensiuni și inserții cu filet UNC/UNF.**

Descriere tehnică

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Tip de filet | M16 |
| Tip produs | Accesoriu pentru reparația filetelor |