

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe stânga, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/12HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø cozii	63 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	80 mm
Distanță între vârfurile axelor f	45 mm
Piese de schimb	S01
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe stânga
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da

Tip coadă

Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit