

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/12HPmm**Date comandă**

Numărul de comandă	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Piese de schimb	S01
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	80 mm
Distanță între vârfulurile axelor f	45 mm
Ø cozii	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da

Tip coadă

Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit