

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/11HPmm



Date comandă

Numărul de comandă	320340 63/11HP
GTIN	2050002004825
Clasa articolului	36D

Descriere

Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Piese de schimb	S05
Distanță între vârfurile axelor f	45 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	80 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø cozii	63 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Tip produs

Cuțit de strunjit